

ASATEX**Paire de gants Hit Flex, Taille des gants: 11****Données de commande**

N° commande	094280 11
GTIN	4029201135515
Classe d'article	09H

Description**Exécution:**

Hit Flex. Gants respirants à revêtement en mousse nitrile pour une bonne sensibilité, une résistance à l'abrasion élevée et un ajustement optimal. Öko-Tex® Standard 100.

Norme:

EN 388; EN 420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100

Couleur: noir / gris

Description technique

Ajustement	Excellent
Taille des gants	11
Matériau revêtement	Nitrile
Préhension à l'humidité	Bon

Sans silicone	non
Sensibilité	Bon
Sans DMF	non
Respirabilité	Bon
Protection contre la chaleur	Non disponible
Préhension à l'huile	Moyen
Type de gants	Gants multi-usages
Catégorie de protection	Catégorie II
Norme pour les vêtements	Oeko-Tex Standard 100
Contenu	12
EN 388:2016	4131X
Matériau support	Nylon, élasthanne
Revêtement	Nitril
Variante de revêtement	Paume
Applications	Polyvalents
Couleur	noir / gris
Poids	22,4 g
Utilisation	réutilisable
Type de produit	Gants multi-usages