

**Ansell****Paire de gants HyFlex® 11-800, Taille des gants: 11****Données de commande**

N° commande	094350 11
GTIN	10076490480865
Classe d'article	04P

**Description****Exécution:**

Série HyFlex®. Gants polyvalents revêtus de mousse nitrile pour des travaux précis et généraux. Offre un bon équilibre entre le confort, la mobilité et la protection des mains. Avec Ansell zonz® Comfort Fit Technology™ pour réduire la fatigue de la main. Öko-Tex® Standard 100.

**Norme:**

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

**Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

**Description technique**

Matériau revêtement	Nitrile
Protection contre la chaleur	Non disponible
Préhension à l'humidité	Moyen
Ajustement	Excellent

Sans DMF	oui
Respirabilité	Excellent
Taille des gants	11
Sensibilité	Excellent
Préhension à l'huile	Bon
Sans silicone	oui
Série	HyFlex®
Catégorie de protection	Catégorie II
Type de gants	Gants multi-usages
Norme pour les vêtements	Oeko-Tex Standard 100
Contenu	12
Propriété des gants	Sans silicone
Propriété des gants	Hypoallergénique
Propriété des gants	sans latex
Propriété des gants	Sans DMF
EN 388	3131A
Matériau support	Nylon
Revêtement	Mousse nitrile
Variante de revêtement	Paume
Applications	Polyvalents
Longueur	199 mm
Couleur	gris / blanc
Poids	20,4 g
Tricot technologique	15G
Utilisation	réutilisable
Matière	Mousse nitrile
Classe de protection anti-coupure	A
Type de produit	Gants multi-usages

