

Ansell**Paire de gants HyFlex® 11-618, Taille des gants: 7****Données de commande**

N° commande	094260 7
GTIN	10076490489479
Classe d'article	04P

Description**Exécution:**

HyFlex® 11-618. Gants extrêmement fins mais robustes grâce à la technique de tricot à **jaugé 18**. Conviennent notamment aux tâches d'assemblage simples mais exigeant une grande précision, à l'assemblage final de moteurs électriques, climatiseurs, faisceaux de câbles.

Exécution - Descriptif:

Gants fins en maille fine pour travaux de montage légers exigeant toutefois une haute précision.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Ajustement	Excellent
Respirabilité	Excellent
Sans silicone	non

Protection contre la chaleur	Non disponible
Préhension à l'huile	Bon
Sensibilité	Excellent
Sans DMF	non
Préhension à l'humidité	Moyen
Matériau revêtement	PU
Taille des gants	7
Série	HyFlex®
Type de gants	Gants multi-usages
Catégorie de protection	Catégorie II
Contenu	12
Propriété des gants	Hypoallergénique
EN 388	3121X
Matériau support	Nylon
Revêtement	PU
Variante de revêtement	Paume
Applications	Précision
Longueur	195 mm
Couleur	Noir / bleu
Poids	7,4 g
Tricot technologique	18G
Utilisation	réutilisable
Matière	PU
Classe de protection anti-coupure	EF
Type de produit	Gants multi-usages