



Paire de gants 6230, Taille des gants: 7



Données de commande

N° commande	094236 7
GTIN	4059904093775
Classe d'article	09H

Description

Exécution:

6230. Gants antistatiques pour applications **ESD**. Compatibles **écrans tactiles**.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Les gants qui protègent des décharges électrostatiques n'isolent pas les mains de la tension électrique. Convient uniquement à la protection des produits, et non pas au travail sur des câbles sous tension ou à la protection contre les chocs électriques.

Description technique

Matériau revêtement	PU
Taille des gants	7
Sans DMF	non

EN 388 Résistance à la coupure par lame	1
Protection contre la chaleur	Non disponible
Sans silicone	non
Préhension à l'humidité	Moyen
Ajustement	Bon
EN 388 Résistance à la déchirure	3
Respirabilité	Bon
EN 388 Résistance à l'abrasion	4
EN 388 Résistance à la perforation	1
Sensibilité	Excellent
Préhension à l'huile	Moyen
Type de gants	Gants multi-usages
Catégorie de protection	Catégorie II
Contenu	12
Propriété des gants	Compatibles écrans tactiles
Tricot technologique	13G
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Utilisation	réutilisable
EN 388	3141X
Matériau support	Nylon/Carbone
Revêtement	PU
Variante de revêtement	Paume
Applications	Précision
Couleur	blanc / gris
Poids	14 g
Type de produit	Gants ESD