

Garant**Chariot desserte T9, Type: T94****Données de commande**

N° commande	918550 T94
GTIN	4045197612137
Classe d'article	91T

Description**Exécution:**

2 plateaux.

Etage central disponible comme accessoire. Plate-forme en **panneau dérivé du bois** avec surface résistante aux éraflures de couleur anthracite.

Construction en acier soudé.

Poignée avec revêtement en Haptoprene® et polypropylène antichocs.

2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage) avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, moyeu monté sur galets.

Norme:

EN 1757-3

Accessoire(s):

Plancher intermédiaire 918575; panneau perforé en tôle 918580. Non fourni.

Coloris:

Revêtement par poudre argenté.

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Description technique

Charge admissible max.	500 kg
------------------------	--------

Hauteur	925 mm
Type	T94
Largeur plateau	1000 mm
Largeur	1190 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Matériau roue	Bandage en polyuréthane
Norme	EN 1757-3
Hauteur plateau supérieur	925 mm
Charge admissible plateau supérieur	200 kg
Ø roue	200 mm
Prof. plateau	600 mm
Profondeur	609 mm
Hauteur plateau inférieur	270 mm
Poids	49 kg
Type de produit	Chariots dessertes

Accessoires

Plancher intermédiaire pour chariot desserte T9 à visser Prof. plateau 600 mm	918575 600
Panneau perforé en tôle à visser Type SP4	918580 SP4
Porte-bloc pour chariot desserte	918581