

Garant**Chariot porte-bacs, Type: TB3/0****Données de commande**

N° commande	918583 TB3/0
GTIN	4045197684158
Classe d'article	91T

Description**Exécution:**

Cadre en tube d'acier soudé robuste. Pour fixation modulaire de rails porteurs pour bacs de rangement ouverts. Utilisation possible des deux côtés, possibilité d'accrocher 8 rails porteurs par côté (respecter les hauteurs utiles des bacs). Les rails porteurs peuvent être accrochés au pas de 50 mm et présentent une charge admissible de 30 kg. Poignée bimatière ergonomique en Haptoprene®. 2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage), avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, moyeu monté sur galets.

Livraison:

Vide.

Coloris:

Revêtement par poudre argenté.

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Description technique

Largeur	1225 mm
Profondeur utile	700 mm

Largeur utile	1000 mm
Poids	27,2 kg
Charge admissible max.	250 kg
Hauteur	1200 mm
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Pas d'accrochage	50 mm
Hauteur utile	900 mm
Profondeur	710 mm
Type	TB3/0
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Ø roue	125 mm
Réglage en hauteur au pas	50 mm
Type de produit	Chariots