

**Garant****Chariot desserte T9, Type: T98****Données de commande**

N° commande	918550 T98
GTIN	4045197612151
Classe d'article	91T

**Description****Exécution:**

2 plateaux.

Etage central disponible comme accessoire. Plate-forme en **panneau dérivé du bois** avec surface résistante aux éraflures de couleur anthracite.

Construction en acier soudé.

Poignée avec revêtement en Haptoprene® et polypropylène antichocs.

2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage) avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, moyeu monté sur galets.

**Norme:**

**EN 1757-3**

**Accessoire(s):**

Plancher intermédiaire 918575; panneau perforé en tôle 918580. Non fourni.

**Coloris:**

**Revêtement par poudre** argenté.

**Remarque(s):**

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

**Description technique**

Matériau roue	Bandage en polyuréthane
---------------	-------------------------

Norme	EN 1757-3
Ø roue	200 mm
Type	T98
Hauteur	925 mm
Charge admissible plateau supérieur	200 kg
Charge admissible max.	500 kg
Hauteur plateau supérieur	925 mm
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Profondeur	809 mm
Largeur plateau	1200 mm
Hauteur plateau inférieur	270 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Largeur	1390 mm
Prof. plateau	800 mm
Poids	64 kg
Type de produit	Chariots dessertes

## Accessoires

Porte-bloc pour chariot desserte	918581
Plancher intermédiaire pour chariot desserte T9 à visser Prof. plateau 800 mm	918575 800
Panneau perforé en tôle à visser Type SP6	918580 SP6