


HOLEX**Emporte-pièce rond sans butée à aiguille, Ø poinçon (Ø trou): 50,5mm**

Données de commande

N° commande	834000 50,5
GTIN	2050000996580
Classe d'article	86C

Description

Exécution:

Composés de la matrice, du poinçon et de la vis de serrage.

Sans butée à aiguille.

Utilisation:

Pour l'estampage de matériaux les plus divers, comme les tôles en acier, en inox, en aluminium, en cuivre, etc. En particulier, pour l'utilisation dans des endroits difficilement accessibles (p. ex. grandes feuilles de tôle, armoires électriques, coffrets à fusibles, boîtes de distribution, pupitres de commande, lavabos, carrosseries, etc.). Ne conviennent pas pour l'usinage de tubes. Graisser impérativement la vis de serrage et la matrice lors du travail.

Utilisation:

- A l'aide d'une **clé universelle**.
- A l'aide d'un **outil hydraulique à main** 834655 réf. 1.
- A l'aide d'une **pompe à main hydraulique** 834700. **Dès le Ø 50, il est recommandé d'utiliser la pompe à main hydraulique.**

Matière(s):

Acier à outils spécial, bruni.

Remarque(s):

- **Remplacer les vis de serrage par des boulons d'assemblage 834070 (accessoires spéciaux) en cas d'utilisation d'outils hydrauliques.**
- **Réf. 32 et 35 pour percer des éviers en inox et fixer les robinetteries des éviers 1/2 pouce.**

Description technique

Pour épaisseur matériau (tôle E 37)	3 mm
Pour filetages métriques suivant DIN EN 60423	M50×1,5
Vis de serrage	M 20×1,5×70
Clé vis de serrage	30 mm
Ø trou à prépercer	21 mm
Ø poinçon (Ø trou)	50,5 mm
Pour tôles en inox suivant la solidité jusqu'à	2 mm
Type de produit	Outil à poinçonner

Accessoires

Vis de serrage de rechange pour emporte-pièces ronds Filetage Ø / Longueur 20/70 mm	834040 20/70
Butée à aiguille de rechange pour emporte-pièces ronds Filetage Ø / Longueur 20/70 mm	834060 20/70