

Garant**Chariot porte-bacs, Type: TB3/G96****Données de commande**

N° commande	918583 TB3/G96
GTIN	4045197693914
Classe d'article	91T

Description**Exécution:**

Cadre en tube d'acier soudé robuste. Pour fixation modulaire de rails porteurs pour bacs de rangement ouverts. Utilisation possible des deux côtés, possibilité d'accrocher 8 rails porteurs par côté (respecter les hauteurs utiles des bacs). Les rails porteurs peuvent être accrochés au pas de 50 mm et présentent une charge admissible de 30 kg. Poignée bimatière ergonomique en Haptoprene®. 2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage), avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, moyeu monté sur galets.

Livraison:

Avec 12x rails porteurs 918584 réf. TB3, 48x bacs de rangement ouverts GARANT 963301 réf. AA1 et 48x bacs de rangement ouverts GARANT 963301 réf. AB1.

Coloris:

Revêtement par poudre argenté.

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Description technique

Type	TB3/G96
------	---------

Largeur	1225 mm
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Nbre de bacs de rangement ouverts	96
Hauteur utile	900 mm
Charge admissible max.	250 kg
Hauteur	1200 mm
Largeur utile	1000 mm
Pas d'accrochage	50 mm
Profondeur	710 mm
Poids	27,2 kg
Profondeur utile	700 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Ø roue	125 mm
Réglage en hauteur au pas	50 mm
Type de produit	Chariots

Accessoires

Poignées Couleur BLUE	920135 BLUE
Bac de rangement ouvert Type AB1	963301 AB1
Rail porteur pour chariot porte-bacs Pour type TB3	918584 TB3
Poignées Couleur BLACK	920135 BLACK
Bac de rangement ouvert Type AA1	963301 AA1
Chariot porte-bacs Type TB3/0	918583 TB3/0