

Garant**Chariot à plate-forme T3, Type: T38****Données de commande**

N° commande	918520 T38
GTIN	4045197612113
Classe d'article	91T

Description**Exécution:**

1 plateau.

Construction en acier soudé, plate-forme en **panneau dérivé du bois** avec surface résistant aux éraflures de couleur anthracite.

Poignée avec revêtement en Haptoprene® et polypropylène antichocs. 2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage) avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, moyeu monté sur galets.

Norme:

EN 1757-3

Accessoire(s):

Panneau perforé en tôle 918580. Non fourni.

Coloris:

Revêtement par poudre argenté.

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Description technique

Hauteur plateau	270 mm
-----------------	--------

Norme	EN 1757-3
Type	T38
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Charge admissible	500 kg
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Largeur plateau	1200 mm
Matériau roue	Bandage en polyuréthane
Largeur	1320 mm
Hauteur	990 mm
Poids	41 kg
Ø roue	200 mm
Profondeur	809 mm
Prof. plateau	800 mm
Type de produit	Chariots à plate-forme

Accessoires

Porte-bloc pour chariot desserte	918581
Panneau perforé en tôle à visser Type SP6	918580 SP6