


HOLEX**Emporte-pièce rond sans butée à aiguille, Ø poinçon (Ø trou): 12,5mm**

Données de commande

N° commande	834000 12,5
GTIN	2050000996399
Classe d'article	86C

Description

Exécution:

Composés de la matrice, du poinçon et de la vis de serrage.

Sans butée à aiguille.

Utilisation:

Pour l'estampage de matériaux les plus divers, comme les tôles en acier, en inox, en aluminium, en cuivre, etc. En particulier, pour l'utilisation dans des endroits difficilement accessibles (p. ex. grandes feuilles de tôle, armoires électriques, coffrets à fusibles, boîtes de distribution, pupitres de commande, lavabos, carrosseries, etc.). Ne conviennent pas pour l'usinage de tubes. Graisser impérativement la vis de serrage et la matrice lors du travail.

Utilisation:

- A l'aide d'une **clé universelle**.
- A l'aide d'un **outil hydraulique à main** 834655 réf. 1.
- A l'aide d'une **pompe à main hydraulique** 834700. **Dès le Ø 50, il est recommandé d'utiliser la pompe à main hydraulique.**

Matière(s):

Acier à outils spécial, bruni.

Remarque(s):

- **Remplacer les vis de serrage par des boulons d'assemblage 834070 (accessoires spéciaux) en cas d'utilisation d'outils hydrauliques.**
- **Réf. 32 et 35 pour percer des éviers en inox et fixer les robinetteries des éviers 1/2 pouce.**

Description technique

Vis de serrage	M6×30
Pour filetages de tubes armés suivant DIN 40430	Pg7
Ø trou à prépercer	7 mm
Pour épaisseur matériau (tôle E 37)	1,5 mm
Ø poinçon (Ø trou)	12,5 mm
Clé vis de serrage	6 pans creux réf. 5 mm
Pour tôles en inox suivant la solidité jusqu'à	1 mm
Pour filetages métriques suivant DIN EN 60423	M12×1,5
Type de produit	Outil à poinçonner

Accessoires

Vis de serrage de rechange pour emporte-pièces ronds Filetage Ø / Longueur 6/30 mm	834040 6/30
---	-------------