

**Garant****Chariot TS9 4 plateaux, Type: TS94****Données de commande**

N° commande	918560 TS94
GTIN	4045197684448
Classe d'article	91T

**Description****Exécution:**

Construction en acier soudé, tablettes en **panneau dérivé du bois** avec surface résistant aux éraflures de couleur anthracite. Réglables au pas de 130 mm. Poignée latérale avec revêtement en Haptoprene® et polypropylène antichocs.

2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage) avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, moyeu monté sur galets.

**Norme:****EN 1757-3****Accessoire(s):**

Tablettes supplémentaires 918577. Panneau perforé en tôle 918580.

**Coloris:**

**Revêtement par poudre** argenté.

**Remarque(s):**

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

**Description technique**

Charge admissible totale	500 kg
--------------------------	--------

Poids	70 kg
Ø roue	200 mm
Charge admissible par tablette	75 kg
Largeur plateau	1000 mm
Largeur	1225 mm
Norme	EN 1757-3
Poignée	oui
Hauteur	1835 mm
Matériau roue	Caoutchouc plein
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Type	TS94
Pas de réglage en hauteur	130 mm
Profondeur	610 mm
Prof. plateau	600 mm
Réglage en hauteur au pas	130 mm
Type de produit	Chariots à plateaux

## Accessoires

Panneau perforé en tôle à visser Type SP4	918580 SP4
Porte-bloc pour chariot desserte	918581
Plancher intermédiaire pour chariot à plateaux TS9 à visser Prof. plateau 600 mm	918577 600