

Garant**Chariot porte-bacs, Type: TB3/90****Données de commande**

N° commande	918583 TB3/90
GTIN	4045197684165
Classe d'article	91T

Description**Exécution:**

Cadre en tube d'acier soudé robuste. Pour fixation modulaire de rails porteurs pour bacs de rangement ouverts. Utilisation possible des deux côtés, possibilité d'accrocher 8 rails porteurs par côté (respecter les hauteurs utiles des bacs). Les rails porteurs peuvent être accrochés au pas de 50 mm et présentent une charge admissible de 30 kg. Poignée bimatière ergonomique en Haptoprene®. 2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage), avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, moyeu monté sur galets.

Livraison:

Avec 12× rails porteurs 918584 réf. TB3, 54× bacs de rangement ouverts rouges 963321 réf. SB5 et 36× bacs de rangement ouverts bleus 963321 réf. SB4.

Coloris:

Revêtement par poudre argenté.

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Description technique

Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
--	---

Charge admissible max.	250 kg
Hauteur utile	900 mm
Profondeur utile	700 mm
Largeur	1225 mm
Nbre de bacs de rangement ouverts	90
Hauteur	1200 mm
Poids	27,2 kg
Largeur utile	1000 mm
Profondeur	710 mm
Pas d'accrochage	50 mm
Type	TB3/90
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Ø roue	125 mm
Réglage en hauteur au pas	50 mm
Type de produit	Chariots

Accessoires

Poignées Couleur BLACK	920135 BLACK
Rail porteur pour chariot porte-bacs Pour type TB3	918584 TB3
Poignées Couleur BLUE	920135 BLUE
Bac de rangement ouvert PEseul Type SB5	963321 SB5
Bac de rangement ouvert PEseul Type SB4	963321 SB4
Chariot porte-bacs Type TB3/0	918583 TB3/0