

**Garant****Chariot TS9 4 plateaux, Type: TS96****Données de commande**

N° commande	918560 TS96
GTIN	4045197684455
Classe d'article	91T

**Description****Exécution:**

Construction en acier soudé, tablettes en **panneau dérivé du bois** avec surface résistant aux éraflures de couleur anthracite. Réglables au pas de 130 mm. Poignée latérale avec revêtement en Haptoprene® et polypropylène antichocs.

2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage) avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, moyeu monté sur galets.

**Norme:****EN 1757-3****Accessoire(s):**

Tablettes supplémentaires 918577. Panneau perforé en tôle 918580.

**Coloris:**

**Revêtement par poudre** argenté.

**Remarque(s):**

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

**Description technique**

Largeur	1225 mm
---------	---------

Ø roue	200 mm
Hauteur	1835 mm
Poignée	oui
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Largeur plateau	1000 mm
Norme	EN 1757-3
Charge admissible par tablette	85 kg
Type	TS96
Charge admissible totale	500 kg
Matériau roue	Caoutchouc plein
Poids	76 kg
Pas de réglage en hauteur	130 mm
Profondeur	710 mm
Prof. plateau	700 mm
Réglage en hauteur au pas	130 mm
Type de produit	Chariots à plateaux

## Accessoires

Porte-bloc pour chariot desserte	918581
Plancher intermédiaire pour chariot à plateaux TS9 à visser Prof. plateau 700 mm	918577 700
Panneau perforé en tôle à visser Type SP5	918580 SP5