

Garant**Chariot TS9 4 plateaux, Type: TS98****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 918560 TS98 |
| GTIN | 4045197684462 |
| Classe d'article | 91T |

Description**Exécution:**

Construction en acier soudé, tablettes en **panneau dérivé du bois** avec surface résistant aux éraflures de couleur anthracite. Réglables au pas de 130 mm. Poignée latérale avec revêtement en Haptoprene® et polypropylène antichocs.

2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage) avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, moyeu monté sur galets.

Norme:**EN 1757-3****Accessoire(s):**

Tablettes supplémentaires 918577. Panneau perforé en tôle 918580.

Coloris:

Revêtement par poudre argenté.

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Description technique

| | |
|--------------------------|--------|
| Charge admissible totale | 500 kg |
|--------------------------|--------|

| | |
|--|---------------------|
| Ø roue | 200 mm |
| Poids | 91 kg |
| Largeur | 1390 mm |
| Norme | EN 1757-3 |
| Largeur plateau | 1200 mm |
| Charge admissible par tablette | 95 kg |
| Hauteur | 1835 mm |
| Poignée | oui |
| Nombre de roulettes directrices avec blocage | 2 |
| Matériau roue | Caoutchouc plein |
| Type | TS98 |
| Nombre de roulettes fixes sans blocage | 2 |
| Pas de réglage en hauteur | 130 mm |
| Profondeur | 810 mm |
| Prof. plateau | 800 mm |
| Réglage en hauteur au pas | 130 mm |
| Type de produit | Chariots à plateaux |

Accessoires

| | |
|---|------------|
| Porte-bloc pour chariot desserte | 918581 |
| Plancher intermédiaire pour chariot à plateaux TS9 à visser Prof. plateau 800 mm | 918577 800 |
| Panneau perforé en tôle à visser Type SP6 | 918580 SP6 |