

Garant**Chariot desserte T7, Type: T76****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 918540 T76 |
| GTIN | 4045197611871 |
| Classe d'article | 91T |

Description**Exécution:**

3 plateaux.

Possibilité de fixer l'étage central à 3 hauteurs différentes. Construction en acier soudé, plateforme en **panneau dérivé du bois** avec surface résistant aux éraflures de couleur anthracite.

Poignée avec revêtement en Haptoprene® et polypropylène antichocs. 2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage) avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, moyeu monté sur galets.

Norme:

EN 1757-3

Accessoire(s):

Panneau perforé en tôle 918580. Non fourni.

Coloris:

Revêtement par poudre argenté.

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Description technique

| | |
|--|-------------------------|
| Profondeur | 609 mm |
| Hauteur plateau central | 522 mm |
| Hauteur plateau supérieur | 850 mm |
| Norme | EN 1757-3 |
| Charge admissible plateau central | 80 kg |
| Ø roue | 125 mm |
| Largeur | 1130 mm |
| Nombre de roulettes directrices avec blocage | 2 |
| Charge admissible plateau supérieur | 80 kg |
| Charge admissible max. | 250 kg |
| Type | T76 |
| Matériau roue | Bandage en polyuréthane |
| Hauteur | 1020 mm |
| Nombre de roulettes fixes sans blocage | 2 |
| Prof. plateau | 600 mm |
| Largeur plateau | 1000 mm |
| Poids | 58 kg |
| Hauteur plateau inférieur | 195 mm |
| Type de produit | Chariots dessertes |

Accessoires

| | |
|---|------------|
| Tiroir supplémentaire pour chariots dessertes Type 75 | 918556 75 |
| Porte-bloc pour chariot desserte | 918581 |
| Panneau perforé en tôle à visser Type SP3 | 918580 SP3 |
| Plancher intermédiaire pour chariots dessertes T5 et T7 à visser Prof. plateau 600 mm | 918570 600 |