



Chariot à plate-forme, Type: 2500



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 919800 2500 |
| GTIN | 4017976025001 |
| Classe d'article | 96F |

Description

Exécution:

Tube d'acier et acier profilé soudé, plate-forme en panneau dérivé du bois avec surface décor hêtre.

2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage), bandage en TPE, moyeu avec roulement rainuré à billes.

Norme:

EN 1757-3

Coloris:

Bleu brillant RAL 5007, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Description technique

| | |
|--|-----------|
| Matériau roue | TPE |
| Nombre de roulettes fixes sans blocage | 2 |
| Nombre de roulettes directrices avec blocage | 2 |
| Norme | EN 1757-3 |

| | |
|-------------------|------------------------|
| Type | 2500 |
| Charge admissible | 500 kg |
| Hauteur | 948 mm |
| Poids | 23 kg |
| Ø roue | 160 mm |
| Largeur plateau | 850 mm |
| Hauteur plateau | 228 mm |
| Largeur | 975 mm |
| Profondeur | 509 mm |
| Prof. plateau | 500 mm |
| Type de produit | Chariots à plate-forme |