

Garant**Chariot desserte T9, Type: T92****Données de commande**

N° commande	918550 T92
GTIN	4045197612120
Classe d'article	91T

Description**Exécution:**

2 plateaux.

Etage central disponible comme accessoire. Plate-forme en **panneau dérivé du bois** avec surface résistante aux éraflures de couleur anthracite.

Construction en acier soudé.

Poignée avec revêtement en Haptoprene® et polypropylène antichocs.

2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage) avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, moyeu monté sur galets.

Norme:

EN 1757-3

Accessoire(s):

Plancher intermédiaire 918575; panneau perforé en tôle 918580. Non fourni.

Coloris:

Revêtement par poudre argenté.

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Description technique

Type	T92
Hauteur plateau inférieur	195 mm
Ø roue	125 mm
Matériau roue	Bandage en polyuréthane
Hauteur	850 mm
Largeur plateau	850 mm
Profondeur	509 mm
Charge admissible max.	250 kg
Prof. plateau	500 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Largeur	1040 mm
Charge admissible plateau supérieur	200 kg
Hauteur plateau supérieur	850 mm
Norme	EN 1757-3
Poids	33 kg
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Type de produit	Chariots dessertes

Accessoires

Tiroir supplémentaire pour chariots dessertes Type 75	918556 75
Panneau perforé en tôle à visser Type SP2	918580 SP2
Porte-bloc pour chariot desserte	918581
Plancher intermédiaire pour chariot desserte T9 à visser Prof. plateau 500 mm	918575 500