


HOLEX**Emporte-pièce rond sans butée à aiguille, Ø poinçon (Ø trou): 75mm**

Données de commande

N° commande	834000 75
GTIN	2050000996634
Classe d'article	86C

Description

Exécution:

Composés de la matrice, du poinçon et de la vis de serrage.

Sans butée à aiguille.

Utilisation:

Pour l'estampage de matériaux les plus divers, comme les tôles en acier, en inox, en aluminium, en cuivre, etc. En particulier, pour l'utilisation dans des endroits difficilement accessibles (p. ex. grandes feuilles de tôle, armoires électriques, coffrets à fusibles, boîtes de distribution, pupitres de commande, lavabos, carrosseries, etc.). Ne conviennent pas pour l'usinage de tubes. Graisser impérativement la vis de serrage et la matrice lors du travail.

Utilisation:

- A l'aide d'une **clé universelle**.
- A l'aide d'un **outil hydraulique à main** 834655 réf. 1.
- A l'aide d'une **pompe à main hydraulique** 834700. **Dès le Ø 50, il est recommandé d'utiliser la pompe à main hydraulique.**

Matière(s):

Acier à outils spécial, bruni.

Remarque(s):

- **Remplacer les vis de serrage par des boulons d'assemblage 834070 (accessoires spéciaux) en cas d'utilisation d'outils hydrauliques.**
- **Réf. 32 et 35 pour percer des éviers en inox et fixer les robinetteries des éviers 1/2 pouce.**

Description technique

Clé vis de serrage	30 mm
Ø trou à prépercer	21 mm
Pour tôles en inox suivant la solidité jusqu'à	2 mm
Vis de serrage	M 20×1,5×90
Ø poinçon (Ø trou)	75 mm
Pour épaisseur matériau (tôle E 37)	3 mm
Type de produit	Outil à poinçonner

Accessoires

Butée à aiguille de rechange pour emporte-pièces ronds Filetage Ø / Longueur 20/90 mm	834060 20/90
Vis de serrage de rechange pour emporte-pièces ronds Filetage Ø / Longueur 20/90 mm	834040 20/90