


Garant
Fraise carbure monobloc, AlCrN, Ø e8 DC: 11 mm

Données de commande

N° commande	201307 11
GTIN	4045197930200
Classe d'article	11X

Description
Exécution:

 Cotes similaires à **DIN 6527**.

Revêtement perfectionné pour l'utilisation universelle dans l'acier et la fonte.

Arrosage interne: non

Tolérance Ø nominal: e8

Nombre de dents Z: 2

Angle d'hélice: 30 degré

Direction de l'approche: Horizontal, oblique et vertical

Queue: DIN 6535 HE avec h6

Nombre de dents Z: 2

 Longueur de coupe L_c : 26 mm

 Longueur de col L_1 avec détalonnage: 38 mm

 Ø de détalonnage D_1 : 10,8 mm

Longueur totale L: 83 mm

 Ø queue D_s : 12 mm

Description technique

Queue	DIN 6535 HE avec h6
Ø de détalonnage D_1	10,8 mm
Nombre de dents Z	2
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Ø queue D_s	12 mm
Longueur de coupe L_c	26 mm

Avance f_z pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm ²	0,06 mm
Longueur de col L_1 avec détalonnage	38 mm
Type de queue	HB
Largeur du chanfrein de bec à 45°	0,1 mm
Ø dents D_c	11 mm
Avance f_z pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm ²	0,09 mm
Longueur totale L	83 mm
Tolérance Ø nominal	e8
Angle d'hélice	30 degré
Angle du chanfrein de bec	45 degré
Revêtement	AlCrN
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	DIN 6527
Type	N
Largeur de passe a_e pour le fraisage	Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
Largeur de passe a_e pour le dressage	0,3×D pour le dressage
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraises à queue cylindrique