

**Mandrins de perçage Type A, SA 40, Plage de serrage: 2,5-16mm****Données de commande**

N° commande	301565 2,5-16
GTIN	4045197931818
Classe d'article	32K

**Description****Exécution:**

Pour rotation à droite et à gauche.  
Brunis. Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.

**Livraison:**

Avec **clé de serrage Torx®** et poignée transversale, **pour adhérence élevée.**

**Accessoire(s):**

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

**Description technique**

Plage de serrage	2,5 - 16 mm
Longueur de col cote A	80 mm
Clé de serrage Torx® de rechange 625220	TX25
Ø ext. D	50 mm
Support	SA 40
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 15 000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	≤ 50 µm

Couple de serrage maximal $M_{d\max}$	≤ 14 Nm
Alésage Balluffchip	oui
Type de produit	Mandrins de perçage