

**TMSERROR, Plage de serrage: 2,5-16mm****Données de commande**

N° commande	302575 2,5-16
GTIN	4045197931849
Classe d'article	32K

Description**Exécution:**

Pour rotation à droite et à gauche Filetage intérieur pour serrage manuel.

Utilisation:

Serrage de forets, d'outils de lamage et d'alésoirs sur des centres d'usinage

Livraison:

Avec clé de serrage pour Torx® et poignée transversale, pour adhérence optimale.

Description technique

Longueur de col cote A	85 mm
Ø ext. D	56 mm
Plage de serrage	2,5 - 16 mm
Clé de serrage de rechange	SW6
Support	SA 50
Norme de porte-outils	DIN 2080
Forme	A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 15 000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 50 µm
Couple de serrage maximal $M_{d,max}$	≤ 14 Nm

Type de produit

Mandrins de perçage