



## Mandrins de perçage Type A, BT 40, Plage de serrage: 2,5-16mm



### Données de commande

N° commande	303165 2,5-16
GTIN	4045197931856
Classe d'article	32K

### Description

#### Exécution:

Pour rotation à droite et à gauche.

- **Exécution étroite.**
- **Apport de lubrifiant ciblé sur les outils avec arrosage interne.**
- **Couples de retenue optimum au niveau de l'outil.**

#### Livraison:

Avec **clé de serrage**.

#### Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

### Description technique

Longueur de col cote A	95 mm
Plage de serrage	2,5 - 16 mm
Ø ext. D	50 mm
Clé de serrage Torx® de rechange 625220	TX25
Support	BT 40
Norme de porte-outils	ISO 7388-2
Norme de porte-outils	JIS B6339
Forme	A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 12000 min <sup>-1</sup>

Précision de concentricité	≤ 50 µm
Couple de serrage maximal $M_{d\max}$	≤ 14 Nm
Type de produit	Mandrins de perçage