

**Garant****Mandrins courts Type A, HSK-A 100, Plage de serrage: 1-16mm****Données de commande**

N° commande	307735 1-16
GTIN	4045197931894
Classe d'article	31B

**Description****Exécution:**

- **Pour rotation à droite et à gauche**
  - **Avec RFID / alésage Balluffchip.**
- Avec arrosage interne max. 50 bars.  
Précision de concentricité < 20 µm.
- **Exécution étroite.**
  - **Apport de lubrifiant ciblé sur les outils avec arrosage interne.**
  - **Couples de retenue optimum au niveau de l'outil.**

**Livraison:**

Avec **clé de serrage** munie d'une poignée transversale.

**Accessoire(s):**

Clé à douilles 309890. Conduit d'arrosage 309880.

**Description technique**

Clé de serrage Torx® de rechange 625220	TX25
Ø ext. D	50 mm
Longueur de col cote A	110 mm
Plage de serrage	1 - 16 mm
Type	Étroit

Support	HSK-A 100
Norme de porte-outils	ISO 12164-1
Norme de porte-outils	DIN 69882-7
Norme de porte-outils	DIN 69893-1
Forme	A
Arrosage interne	Oui, à 50 bars max.
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25 000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	≤ 20 µm
Type de produit	Mandrins de perçage