

**Garant****Mandrins courts, PSC 63, Plage de serrage: 1-16mm****Données de commande**

N° commande	308595 1-16
GTIN	4045197932020
Classe d'article	31B

**Description****Exécution:**

- Pour rotation à gauche et à droite.
- Finition microsablée.
- Avec RFID / alésage Balluffchip.
- Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
- Surfaces fonctionnelles du profil intérieur PSC usinées.

**Livraison:**

Avec clé de serrage Torx®.

**Accessoire(s):**

Conduit d'arrosage 309885; clé à douilles 309893.

**Description technique**

Longueur de col cote A	93,1 mm
Ø ext. D	50 mm
Clé de serrage Torx® de rechange 625220	TX25
Plage de serrage	1 - 16 mm
Support	PSC 63
Norme de porte-outils	ISO 26623-1
Arrosage interne	oui

Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 18 000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	≤ 3 μm
Couple de serrage maximal M <sub>d max</sub>	≤ 14 Nm
Type de produit	Mandrins de perçage