

**Mandrins courts Type A, HSK-A 100, Plage de serrage: 2,5-16mm****Données de commande**

N° commande	307775 2,5-16
GTIN	4045197932013
Classe d'article	32K

Description**Exécution:**

- Pour rotation à droite et à gauche
- Avec RFID / alésage Balluffchip.
- Exécution étroite.
- Apport de lubrifiant ciblé sur les outils avec arrosage interne.
- Couples de retenue optimum au niveau de l'outil.

Livraison:

Avec **clé de serrage** munie d'une poignée transversale.

Accessoire(s):

Clé à douilles 309890. Conduit d'arrosage 309880.

Description technique

Longueur de col cote A	110 mm
Plage de serrage	2,5 - 16 mm
Clé de serrage Torx® de rechange 625220	TX25
Ø ext. D	50 mm
Type	Étroit
Support	HSK-A 100
Norme de porte-outils	ISO 12164-1

Norme de porte-outils	DIN 69882-7
Norme de porte-outils	DIN 69893-1
Forme	A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 15 000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 50 μm
Couple de serrage maximal $M_{d,max}$	≤ 14 Nm
Type de produit	Mandrins de perçage