

Garant**Mandrins de perçage Type AD, SA 40, Plage de serrage: 0,3-8mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 301425 0,3-8 |
| GTIN | 4045197932051 |
| Classe d'article | 31B |

Description**Exécution:**

Pour rotation à droite et à gauche.

Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip. Erreur de concentricité maximale $\leq 20 \mu\text{m}$.

Finition microsablée et rectifiée.

- **Exécution étroite.**
- **Apport de lubrifiant ciblé sur les outils avec arrosage interne.**
- **Couples de retenue optimum au niveau de l'outil.**

Livraison:

Avec **clé de serrage Torx®** et poignée transversale, **pour adhérence élevée.**

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

Description technique

| | |
|---|------------|
| Clé de serrage Torx® de rechange 625220 | TX25 |
| Longueur de col cote A | 70 mm |
| Type | Étroit |
| Ø ext. D | 35 mm |
| Plage de serrage | 0,3 - 8 mm |
| Support | SA 40 |
| Norme de porte-outils | ISO 7388-1 |

| | |
|--|----------------------------------|
| Forme | AD |
| Arrosage interne | Oui, à 50 bars max. |
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25 000 min ⁻¹ |
| Précision de concentricité | ≤ 20 μm |
| Couple de serrage maximal $M_{d\max}$ | ≤ 14 Nm |
| Type de produit | Mandrins de perçage |