

Ansell**Paire de gants HyFlex® 11-801, Taille des gants: 9****Données de commande**

N° commande	094351 9
GTIN	10076490491816
Classe d'article	04P

Description**Exécution:**

Série HyFlex®. Gants polyvalents revêtus de mousse nitrile pour des travaux précis et généraux. Offre un bon équilibre entre le confort, la mobilité et la protection des mains. Avec Ansell zonz® Comfort Fit Technology™ pour réduire la fatigue de la main. Öko-Tex® Standard 100. En matière nylon spandex et revêtement sans silicone. Sans latex. Excellent grip.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Préhension à l'humidité	Moyen
Respirabilité	Excellent
Sans DMF	non

Protection contre la chaleur	Non disponible
Taille des gants	9
Sensibilité	Excellent
Matériau revêtement	Nitrile
Ajustement	Excellent
Préhension à l'huile	Bon
Sans silicone	non
Série	HyFlex®
Catégorie de protection	Catégorie II
Type de gants	Gants multi-usages
Norme pour les vêtements	Oeko-Tex Standard 100
Contenu	12
Propriété des gants	Sans silicone
Propriété des gants	Hypoallergénique
Propriété des gants	sans latex
Propriété des gants	Sans DMF
EN 388	3131A
Matériau support	Spandex Nylon
Revêtement	Mousse nitrile
Variante de revêtement	Paume
Applications	Polyvalents
Longueur	192 mm
Couleur	noir / gris
Poids	20,4 g
Tricot technologique	15G
Utilisation	réutilisable
Matière	Mousse nitrile
Classe de protection anti-coupure	A
Type de produit	Gants multi-usages

