



Chariot desserte avec 2 plateaux, Type: 2400



Données de commande

N° commande	919860 2400
GTIN	4017976024004
Classe d'article	96F

Description

Exécution:

Tube d'acier et acier profilé soudé, plates-formes en panneau dérivé du bois avec surface décor hêtre.

2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage), bandage en TPE, moyeu avec roulement rainuré à billes.

Norme:

EN 1757-3

Coloris:

Bleu brillant RAL 5007, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Description technique

Poids	37 kg
Ø roue	160 mm
Hauteur plateau inférieur	228 mm
Type	2400
Prof. plateau	500 mm

Largeur plateau	850 mm
Charge admissible plateau supérieur	200 kg
Matériau roue	TPE
Charge admissible max.	500 kg
Profondeur	509 mm
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Hauteur	860 mm
Hauteur plateau supérieur	860 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Largeur	1047 mm
Norme	EN 1757-3
Type de produit	Chariots dessertes