



## Chariot desserte avec 2 plateaux, Type: 2401



### Données de commande

N° commande	919860 2401
GTIN	4017976024011
Classe d'article	96F

### Description

**Exécution:**

Tube d'acier et acier profilé soudé, plates-formes en panneau dérivé du bois avec surface décor hêtre.

2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage), bandage en TPE, moyeu avec roulement rainuré à billes.

**Norme:**

**EN 1757-3**

**Coloris:**

Bleu brillant RAL 5007, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

### Description technique

Charge admissible plateau supérieur	200 kg
Norme	EN 1757-3
Prof. plateau	600 mm
Largeur plateau	1000 mm
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2

Largeur	1197 mm
Hauteur plateau supérieur	900 mm
Hauteur	900 mm
Matériau roue	TPE
Ø roue	200 mm
Type	2401
Poids	44 kg
Hauteur plateau inférieur	270 mm
Profondeur	609 mm
Charge admissible max.	600 kg
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Type de produit	Chariots dessertes