



Chariot 4 plateaux, Type: 8313



Données de commande

N° commande	919880 8313
GTIN	4017976083131
Classe d'article	96F

Description

Exécution:

Tube d'acier et acier profilé soudés, ridelles frontales avec tubes verticaux distancés de 130 mm. Plates-formes en panneau dérivé du bois et surface décor hêtre. Tablettes réglables au pas de 100 mm. Tablette inférieure fixe. 2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage), bandage en TPE et moyeu avec roulement rainuré à billes.

Norme:

EN 1757-3

Coloris:

Bleu brillant RAL 5007, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Description technique

Ø roue	200 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Hauteur plateau 3	1069 mm

Poignée	oui
Charge admissible totale	600 kg
Norme	EN 1757-3
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Hauteur plateau 4	1469 mm
Largeur plateau	1200 mm
Matériau roue	TPE
Poids	97 kg
Largeur	1369 mm
Type	8313
Hauteur plateau 1	269 mm
Hauteur plateau 2	669 mm
Charge admissible par tablette	90 kg
Hauteur	1800 mm
Pas de réglage en hauteur	100 mm
Profondeur	809 mm
Prof. plateau	800 mm
Réglage en hauteur au pas	100 mm
Type de produit	Chariots à plateaux