



## Chariot desserte avec 2 plateaux, Type: 4840



### Données de commande

N° commande	919870 4840
GTIN	4017976348407
Classe d'article	96F

### Description

**Exécution:**

Construction en acier soudé, **bacs étanches à l'huile.**

2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage), bandage en TPE, moyeu avec roulement rainuré à billes. **Bac étanche à l'huile** supérieur avec rebord de **150 mm.**

**Norme:**

**EN 1757-3**

**Coloris:**

Bleu brillant RAL 5007, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

### Description technique

Type	4840
Matériau roue	TPE
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Largeur	1021 mm

Hauteur plateau inférieur	207 mm
Hauteur plateau supérieur	829 mm
Largeur plateau	850 mm
Charge admissible max.	400 kg
Poids	42 kg
Ø roue	160 mm
Hauteur	880 mm
Charge admissible plateau supérieur	200 kg
Norme	EN 1757-3
Prof. plateau	500 mm
Profondeur	500 mm
Type de produit	Chariots dessertes