

**Diabes de manutention, Type: A1330L****Données de commande**

N° commande	919900 A1330L
GTIN	4017976413303
Classe d'article	96F

**Description****Exécution:**

Cadre en tube soudé, **poignée de sécurité** en plastique. En aluminium avec bavette en aluminium, très léger. Bandage pneumatique sur jantes en plastique avec moyeu monté sur galets.

**Description technique**

Charge admissible	200 kg
Poids	9 kg
Type	A1330L
Largeur	590 mm
Largeur bavette	320 mm
Ø roue	260 mm
Longueur bavette	250 mm
Matériau roue	Bandage pneumatique

Hauteur	1300 mm
Type de produit	Diabes de manutention