



Chariot desserte avec 2 plateaux, Type: 2402



Données de commande

N° commande	919860 2402
GTIN	4017976024028
Classe d'article	96F

Description

Exécution:

Tube d'acier et acier profilé soudé, plates-formes en panneau dérivé du bois avec surface décor hêtre.

2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage), bandage en TPE, moyeu avec roulement rainuré à billes.

Norme:

EN 1757-3

Coloris:

Bleu brillant RAL 5007, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Description technique

Ø roue	200 mm
Largeur plateau	1000 mm
Hauteur	900 mm
Norme	EN 1757-3
Hauteur plateau inférieur	270 mm

Hauteur plateau supérieur	900 mm
Matériau roue	TPE
Charge admissible plateau supérieur	200 kg
Profondeur	709 mm
Largeur	1197 mm
Type	2402
Prof. plateau	700 mm
Poids	49 kg
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Charge admissible max.	600 kg
Type de produit	Chariots dessertes