

**HOLEX****Emporte-pièce fendu avec butée à aiguille, Ø poinçon (Ø trou): 37mm****Données de commande**

N° commande	834160 37
GTIN	2050000995637
Classe d'article	86C

**Description****Exécution:**

Composés de la matrice, du poinçon et de la vis de serrage.

**Avec** butée à aiguille et **poinçon fendu**, qui coupe la pièce en 3 parties. En conséquence, basculement sans problème de la pièce estampée hors de la matrice.

**Utilisation:**

Pour l'estampage de matériaux les plus divers, comme les tôles en acier, en inox, en aluminium, en cuivre, etc. En particulier, pour l'utilisation dans des endroits difficilement accessibles (p. ex. grandes feuilles de tôle, armoires électriques, coffrets à fusibles, boîtes de distribution, pupitres de commande, lavabos, carrosseries, etc.). Ne conviennent pas pour l'usinage de tubes. Graisser impérativement la vis de serrage et la matrice lors du travail.

**Utilisation:**

- A l'aide d'une **clé universelle**.
- A l'aide d'un **outil hydraulique à main** 834655 réf. 1.
- A l'aide d'une **pompe à main hydraulique** 834700. **Dès le Ø 50, il est recommandé d'utiliser la pompe à main hydraulique.**

**Matière(s):**

Acier à outils spécial, bruni.

**Remarque(s):**

- **Remplacer les vis de serrage par des boulons d'assemblage 834070 (accessoires spéciaux) en cas d'utilisation d'outils hydrauliques.**
- **Réf. 32 et 35 pour percer des éviers en inox et fixer les robinetteries des éviers 1/2 pouce.**

**Description technique**

Ø trou à prépercer	17 mm
Pour tôles en inox suivant la solidité jusqu'à	1,75 mm
Ø poinçon (Ø trou)	37 mm
Pour filetages de tubes armés suivant DIN 40430	Pg29
Clé vis de serrage	24 mm
Vis de serrage	M16x1,5x55
Pour épaisseur matériau (tôle E 37)	2,5 mm
Type de produit	Outil à poinçonner

## Accessoires

Vis de serrage de rechange pour emporte-pièces ronds Filetage Ø / Longueur 16/55 mm	834040 16/55
Butée à aiguille de rechange pour emporte-pièces ronds Filetage Ø / Longueur 16/55 mm	834060 16/55