



Chariot desserte avec 2 plateaux, Type: 4842



Données de commande

N° commande	919870 4842
GTIN	4017976348421
Classe d'article	96F

Description

Exécution:

Construction en acier soudé, **bacs étanches à l'huile.**

2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage), bandage en TPE, moyeu avec roulement rainuré à billes. **Bac étanche à l'huile** supérieur avec rebord de **150 mm.**

Norme:

EN 1757-3

Coloris:

Bleu brillant RAL 5007, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Description technique

Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Type	4842
Matériau roue	TPE
Poids	52 kg

Largeur plateau	1000 mm
Hauteur plateau inférieur	248 mm
Hauteur plateau supérieur	870 mm
Ø roue	200 mm
Largeur	1171 mm
Hauteur	1020 mm
Charge admissible plateau supérieur	200 kg
Charge admissible max.	400 kg
Norme	EN 1757-3
Prof. plateau	700 mm
Profondeur	700 mm
Type de produit	Chariots dessertes