

**Diabes de manutention, Type: TK1325****Données de commande**

N° commande	919900 TK1325
GTIN	4017976313252
Classe d'article	96F

Description**Exécution:**

Cadre en tube soudé, **poignée de sécurité** en plastique. Avec 2 fois 3 roues en étoile en TPE. Idéal pour un usage fréquent dans les escaliers et sur des sols plans de bonne qualité.

Coloris:

Bleu brillant RAL 5007, **revêtement par poudre.**

Description technique

Ø roue	160 mm
Poids	18 kg
Charge admissible	200 kg
Type	TK1325
Longueur bavette	250 mm
Largeur bavette	320 mm
Largeur	590 mm

Matériau roue	Roues en TPE
Hauteur	1300 mm
Type de produit	Diabes de manutention