



Chariot desserte avec 2 plateaux, Type: 2740



Données de commande

N° commande	919820 2740
GTIN	4017976027401
Classe d'article	96F

Description

Exécution:

Tube d'acier soudé, tablettes en panneau dérivé du bois avec surface décor hêtre emboîtées dans le châssis à cornières, rebord périphérique de 12 mm de haut.

2 roulettes fixes et 2 directrices Ø 125 mm (avec blocage), bandage en TPE, moyeu avec roulement rainuré à billes.

Norme:

EN 1757-3

Coloris:

Bleu brillant RAL 5007, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Description technique

Prof. plateau	500 mm
Type	2740
Norme	EN 1757-3
Hauteur plateau supérieur	820 mm

Ø roue	125 mm
Hauteur plateau inférieur	200 mm
Charge admissible plateau supérieur	80 kg
Poids	28 kg
Largeur plateau	850 mm
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Profondeur	511 mm
Hauteur	1040 mm
Largeur	985 mm
Charge admissible max.	300 kg
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Type de produit	Chariots dessertes