



Chariot desserte avec 2 plateaux, Type: 2403



Données de commande

N° commande	919860 2403
GTIN	4017976024035
Classe d'article	96F

Description

Exécution:

Tube d'acier et acier profilé soudé, plates-formes en panneau dérivé du bois avec surface décor hêtre.

2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage), bandage en TPE, moyeu avec roulement rainuré à billes.

Norme:

EN 1757-3

Coloris:

Bleu brillant RAL 5007, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Description technique

Matériau roue	TPE
Prof. plateau	800 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Ø roue	200 mm
Poids	58 kg

Largeur	1397 mm
Hauteur	900 mm
Type	2403
Hauteur plateau supérieur	900 mm
Hauteur plateau inférieur	270 mm
Norme	EN 1757-3
Profondeur	809 mm
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Largeur plateau	1200 mm
Charge admissible plateau supérieur	200 kg
Charge admissible max.	600 kg
Type de produit	Chariots dessertes