

**Diabes de manutention, Type: TK1327****Données de commande**

N° commande	919900 TK1327
GTIN	4017976213279
Classe d'article	96F

Description**Exécution:**

Cadre en tube soudé, **poignée de sécurité** en plastique. Avec 2 roues gonflables, moyeu monté sur galets et 2 fois 5 roues en étoile en TPE. Usage fréquent sur des sols plans de mauvaise qualité et occasionnellement dans les escaliers.

Coloris:

Bleu brillant RAL 5007, **revêtement par poudre**.

Description technique

Largeur	590 mm
Poids	20 kg
Type	TK1327
Ø galets	125 mm
Ø roue	260 mm
Longueur bavette	250 mm
Charge admissible	200 kg

Largeur bavette	320 mm
Matériau roue	Bandage pneumatique, roue en étoile en TPE
Hauteur	1300 mm
Type de produit	Diabes de manutention