

HOLEX**Emporte-pièce fendu avec butée à aiguille, Ø poinçon (Ø trou): 22mm****Données de commande**

N° commande	834160 22
GTIN	2050001756466
Classe d'article	86C

Description**Exécution:**

Composés de la matrice, du poinçon et de la vis de serrage.

Avec butée à aiguille et **poinçon fendu**, qui coupe la pièce en 3 parties. En conséquence, basculement sans problème de la pièce estampée hors de la matrice.

Utilisation:

Pour l'estampage de matériaux les plus divers, comme les tôles en acier, en inox, en aluminium, en cuivre, etc. En particulier, pour l'utilisation dans des endroits difficilement accessibles (p. ex. grandes feuilles de tôle, armoires électriques, coffrets à fusibles, boîtes de distribution, pupitres de commande, lavabos, carrosseries, etc.). Ne conviennent pas pour l'usinage de tubes. Graisser impérativement la vis de serrage et la matrice lors du travail.

Utilisation:

- A l'aide d'une **clé universelle**.
- A l'aide d'un **outil hydraulique à main** 834655 réf. 1.
- A l'aide d'une **pompe à main hydraulique** 834700. **Dès le Ø 50, il est recommandé d'utiliser la pompe à main hydraulique.**

Matière(s):

Acier à outils spécial, bruni.

Remarque(s):

- **Remplacer les vis de serrage par des boulons d'assemblage 834070 (accessoires spéciaux) en cas d'utilisation d'outils hydrauliques.**
- **Réf. 32 et 35 pour percer des éviers en inox et fixer les robinetteries des éviers 1/2 pouce.**

Description technique

Clé vis de serrage	17 mm
Vis de serrage	M10×1×45
Pour tôles en inox suivant la solidité jusqu'à	1,25 mm
Pour épaisseur matériau (tôle E 37)	1,75 mm
Ø poinçon (Ø trou)	22 mm
Ø trou à prépercer	11 mm
Type de produit	Outil à poinçonner

Accessoires

Vis de serrage de rechange pour emporte-pièces ronds Filetage Ø / Longueur 10/45 mm	834040 10/45
--	--------------