



Chariot desserte avec 2 plateaux jusqu'à 1200 kg, Type: 12403



Données de commande

N° commande	919865 12403
GTIN	4017976124032
Classe d'article	96F

Description

Exécution:

Tube d'acier et acier profilé soudés, plates-formes avec plaque antidérapante en contreplaqué étanche à l'eau.

2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage), bandage élastique en caoutchouc plein de haute qualité (200×50 mm) en gris-bleu, moyeu avec roulement à billes.

Norme:

EN 1757-3

Coloris:

Bleu brillant RAL 5007, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Description technique

Hauteur	925 mm
Matériau roue	Caoutchouc plein souple
Largeur plateau	1200 mm
Hauteur plateau inférieur	283 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2

Profondeur	800 mm
Norme	EN 1757-3
Charge admissible plateau supérieur	500 kg
Prof. plateau	800 mm
Type	12403
Hauteur plateau supérieur	925 mm
Ø roue	200 mm
Largeur	1410 mm
Charge admissible max.	1200 kg
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Poids	77 kg
Type de produit	Chariots dessertes