



Chariot desserte avec 2 plateaux, Type: 2742



Données de commande

N° commande	919820 2742
GTIN	4017976021300
Classe d'article	96F

Description

Exécution:

Tube d'acier soudé, tablettes en panneau dérivé du bois avec surface décor hêtre emboîtées dans le châssis à cornières, rebord périphérique de 12 mm de haut.

2 roulettes fixes et 2 directrices Ø 125 mm (avec blocage), bandage en TPE, moyeu avec roulement rainuré à billes.

Norme:

EN 1757-3

Coloris:

Bleu brillant RAL 5007, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Description technique

Hauteur plateau inférieur	200 mm
Hauteur plateau supérieur	820 mm
Norme	EN 1757-3
Charge admissible plateau supérieur	80 kg

Charge admissible max.	300 kg
Ø roue	125 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Poids	36 kg
Type	2742
Profondeur	611 mm
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Matériau roue	TPE
Prof. plateau	600 mm
Largeur plateau	1000 mm
Hauteur	1040 mm
Largeur	1135 mm
Type de produit	Chariots dessertes