

**Chariot desserte avec 3 plateaux, Type: 4830****Données de commande**

N° commande	919875 4830
GTIN	4017976048307
Classe d'article	96F

Description**Exécution:**

Construction en acier soudé, 2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage), bandage en TPE et moyeu avec roulement rainuré à billes.

Bacs étanches à l'huile avec rebord de **40 mm**, 3 plateaux.

Norme:

EN 1757-3

Coloris:

Bleu brillant RAL 5007, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Description technique

Type	4830
Matériau roue	TPE
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Hauteur plateau inférieur	207 mm

Largeur	1021 mm
Charge admissible plateau supérieur	200 kg
Hauteur plateau supérieur	829 mm
Charge admissible max.	400 kg
Charge admissible plateau central	200 kg
Hauteur	870 mm
Poids	46 kg
Ø roue	160 mm
Largeur plateau	850 mm
Hauteur plateau central	519 mm
Norme	EN 1757-3
Prof. plateau	500 mm
Profondeur	500 mm
Type de produit	Chariots dessertes