

fetra[®]
....**Chariot à poignée, Type: KF2****Données de commande**

N° commande	919805 KF2
GTIN	4017976011615
Classe d'article	96F

Description**Exécution:**

Tube d'acier soudé, plate-forme en panneau dérivé du bois.

2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage), bandage en TPE, moyeu avec roulement rainuré à billes.

Norme:

EN 1757-3

Coloris:

Bleu brillant RAL 5007, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Description technique

Ø roue	125 mm
Hauteur	860 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Matériau roue	TPE

Largeur plateau	600 mm
Poids	11 kg
Largeur	890 mm
Charge admissible	250 kg
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Norme	EN 1757-3
Hauteur plateau inférieur	195 mm
Type	KF2
Prof. plateau	500 mm
Profondeur	500 mm
Type de produit	Chariots à poignée