



## Chariot desserte avec 2 plateaux jusqu'à 1200 kg, Type: 12405



### Données de commande

N° commande	919865 12405
GTIN	4017976124056
Classe d'article	96F

### Description

#### Exécution:

Tube d'acier et acier profilé soudés, plates-formes avec plaque antidérapante en contreplaqué étanche à l'eau.

2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage), bandage élastique en caoutchouc plein de haute qualité (200×50 mm) en gris-bleu, moyeu avec roulement à billes.

#### Norme:

**EN 1757-3**

#### Coloris:

Bleu brillant RAL 5007, **revêtement par poudre.**

#### Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

### Description technique

Largeur plateau	1600 mm
Prof. plateau	800 mm
Hauteur plateau inférieur	283 mm
Largeur	1810 mm
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2

Matériau roue	Caoutchouc plein souple
Poids	100 kg
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Hauteur	925 mm
Hauteur plateau supérieur	925 mm
Type	12405
Norme	EN 1757-3
Ø roue	200 mm
Profondeur	800 mm
Charge admissible max.	1200 kg
Charge admissible plateau supérieur	500 kg
Type de produit	Chariots dessertes