



Chariot desserte avec 3 plateaux, Type: 4832



Données de commande

N° commande	919875 4832
GTIN	4017976048321
Classe d'article	96F

Description

Exécution:

Construction en acier soudé, 2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage), bandage en TPE et moyeu avec roulement rainuré à billes.

Bacs étanches à l'huile avec rebord de **40 mm**, 3 plateaux.

Norme:

EN 1757-3

Coloris:

Bleu brillant RAL 5007, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Description technique

Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Type	4832
Matériau roue	TPE
Hauteur plateau central	560 mm

Charge admissible plateau supérieur	200 kg
Charge admissible max.	400 kg
Charge admissible plateau central	200 kg
Largeur plateau	1000 mm
Poids	61 kg
Largeur	1171 mm
Hauteur	910 mm
Hauteur plateau inférieur	248 mm
Ø roue	200 mm
Hauteur plateau supérieur	870 mm
Norme	EN 1757-3
Prof. plateau	700 mm
Profondeur	700 mm
Type de produit	Chariots dessertes