



Chariot fermé 5 plateaux, Type: 5392



Données de commande

N° commande	919882 5392
GTIN	4017976013176
Classe d'article	96F

Description

Exécution:

Conçu en acier à cornière avec poignée tubulaire. Ridelles frontales, 1 paroi longitudinale et toit en treillis métallique 40×40×4 mm, complètement soudé. Fermeture par barre verticale avec levier pivotant et cadenas à cylindre. 1 plateau fixe et 4 plateaux amovibles en panneau dérivé du bois avec surface décor hêtre. Tablettes réglables au pas de 100 mm. Tablette inférieure fixe. 2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage), bandage en TPE et moyeu avec roulement rainuré à billes. Système de freinage central TOTALSTOP sur les roulettes directrices.

Norme:

EN 1757-3

Coloris:

Bleu brillant RAL 5007, **revêtement par poudre.**

Description technique

Norme	EN 1757-3
Hauteur plateau 5	1482 mm
Poignée	oui

Hauteur	1792 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Poids	144 kg
Charge admissible par tablette	90 kg
Largeur	1170 mm
Type	5392
Largeur plateau	1000 mm
Hauteur plateau 1	292 mm
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Matériau roue	TPE
Matériau tablette	Panneaux sandwich avec surface décor hêtre
Ø roue	200 mm
Hauteur plateau 4	1182 mm
Charge admissible totale	750 kg
Hauteur plateau 2	582 mm
Hauteur plateau 3	882 mm
Profondeur	745 mm
Prof. plateau	680 mm
Réglage en hauteur au pas	100
Type de produit	Chariots