



Chariot desserte avec 2 plateaux jusqu'à 1200 kg, Type: 12406



Données de commande

N° commande	919865 12406
GTIN	4017976124063
Classe d'article	96F

Description

Exécution:

Tube d'acier et acier profilé soudés, plates-formes avec plaque antidérapante en contreplaqué étanche à l'eau.

2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage), bandage élastique en caoutchouc plein de haute qualité (200×50 mm) en gris-bleu, moyeu avec roulement à billes.

Norme:

EN 1757-3

Coloris:

Bleu brillant RAL 5007, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Description technique

Hauteur plateau supérieur	925 mm
Largeur	2210 mm
Profondeur	800 mm
Ø roue	200 mm
Norme	EN 1757-3

Charge admissible plateau supérieur	500 kg
Type	12406
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Largeur plateau	2000 mm
Matériau roue	Caoutchouc plein souple
Hauteur	925 mm
Prof. plateau	800 mm
Charge admissible max.	1200 kg
Hauteur plateau inférieur	283 mm
Poids	156 kg
Type de produit	Chariots dessertes