

Jeu de poinçons ronds "métriques" Ø 12,5 – 63,5 mm en coffret métallique



Données de commande

N° commande	834550
GTIN	2050001002846
Classe d'article	86C

Description

Livraison:

1 poinçon et 1 matrice de chaque (comme les poinçons ronds 834000) pour Ø trou 12,5 (M12×1,5); 16,5 (M16×1,5); 20,5 (M20×1,5); 25,5 (M25×1,5); 32,5 (M32×1,5); 40,5 (M40×1,5); 50,5 (M50×1,5); 63,5 (M63×1,5).

1 vis de serrage (834040 réf. 16/70).

4 butées à aiguille (834060 réf. 10/55; 16/70; 20/90 et 834040 réf. 6/30 avec butée à billes).

1 foret étagé similaire à 118320 (= Ø 7 – 21 mm).

1 coffret métallique de 335×230×55 mm.

Description technique

Type de produit	Outil à poinçonner
-----------------	--------------------

Accessoires

Butée à aiguille de rechange pour emporte-pièces ronds Filetage Ø / Longueur 10/55 mm	834060 10/55
	834000 63,5

Emporte-pièce rond sans butée à aiguille Ø poinçon (Ø trou) 63,5 mm

Butée à aiguille de rechange pour emporte-pièces ronds
Filetage Ø / Longueur 20/90 mm

834060 20/90

Butée à aiguille de rechange pour emporte-pièces ronds
Filetage Ø / Longueur 16/70 mm

834060 16/70

Vis de serrage de rechange pour emporte-pièces ronds
Filetage Ø / Longueur 6/30 mm

834040 6/30

Emporte-pièce rond sans butée à aiguille Ø poinçon (Ø trou) 12,5 mm

834000 12,5

Emporte-pièce rond sans butée à aiguille Ø poinçon (Ø trou) 25,5 mm

834000 25,5

Vis de serrage de rechange pour emporte-pièces ronds
Filetage Ø / Longueur 16/70 mm

834040 16/70